

Illumination Sous-Émail

LUM G2

**Détection de
caries rapide**
pour IRIS 2.0



**Maintenant avec un embout
amovible autoclavable**

Section embout
autoclavable

Section base



**Fonctionne avec plus de 40
logiciels d'imagerie**

Utilisant une technologie DEL spécialisée, le LUM projète une source lumineuse de haute intensité, permettant à la lumière de traverser horizontalement à travers la dent. Quand une dent a des impuretés, telles des fractures ou des fuites, la lumière se disperse et projète une image similaire à une radiographie.

"FDA" approuvé et enregistré

1-800-518-1102
www.digi-doc.com